



IR-temperatur- och fuktmätare, Typ: 835T1



Beställningsdata

Ordernummer	474022 835T1
GTIN	4029547011924
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Snabb och exakt IR-termometer med intuitiv och bekväm menystyrning via ikoner och joystick. Optik 50:1 som möjliggör säkra mätningar även på stora avstånd. 4-punktlasern visar det exakta mätområdet och förhindrar felmätning.

- **Automatiskt anpassningsbar emissionsgrad i kombination med ytgivare nr 47 4120 storlek OF.**
- **Online-mätning i kombination med kostnadsfri programvara.**
- **Minne för 200 mätvärden och 20 emissionsgradvärden.**
- **Inkopplingsbar displaybelysning.**
- **Optiskt och akustiskt larm vid överskridande av gränsvärde.**

Användningsdata:

Högsta möjliga säkerhet och precision vid temperaturmätning på medellångt avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR6 och kalibreringsprotokoll.

Specialtillbehör:

Ytgivare nr 474120 storlek OF. Programvaran EasyClimate kan laddas ned utan kostnad.

Teknisk beskrivning

Felgräns (-20,0 till -0,1 °C)	±1,5 °C
Felgräns (0,0 till 99,9 °C)	±1,0 °C
felgräns övrigt mätområde	±1 % av mv.
Felgräns (-30,0 till -20,1 °C)	±2,5 °C
optik	50:1
vikt	514 g
upplösning infraröd	0,1 °C
emissionsgraden inställbar	0,1 - 1
Bredd	166 mm
mätområde	-30 - 600 °C
Längd	193 mm
höjd	63 mm
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Energiförsörjning	Batteridrivna
Antal laserpunkter	4
Kalibrering	I5
Produktslag	Temperatur- och fuktmätare

Tjänster

DAkS-kalibreringInfraröd temperaturmätare Typ A	027610 A
KalibreringInfraröd temperaturmätare Typ A	027600 A

Tillbehör

Temperaturgivare typ K Typ OF	474120 OF
-------------------------------	-----------