



IR-temperatur- och fuktmätare, Typ: 835T2



Beställningsdata

Ordernummer	474022 835T2
GTIN	4029547011931
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Snabb och exakt IR-termometer med intuitiv och bekväm menystyrning via ikoner och joystick. Optik 50:1 som möjliggör säkra mätningar även på stora avstånd. 4-punktlasern visar det exakta mätområdet och förhindrar felmätning.

- **Automatiskt anpassningsbar emissionsgrad i kombination med ytgivare nr 47 4120 storlek OF.**
- **Online-mätning i kombination med kostnadsfri programvara.**
- **Minne för 200 mätvärden och 20 emissionsgradvärden.**
- **Inkopplingsbar displaybelysning.**
- **Optiskt och akustiskt larm vid överskridande av gränsvärde.**

Med utvidgat mätområde upp till 1500 °C.

Användningsdata:

Exakt mätning upp till 1500 °C på säkert avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR6 och kalibreringsprotokoll.

Specialtillbehör:

Ytgivare nr 474120 storlek OF. Programvaran EasyClimate kan laddas ned utan kostnad.

Teknisk beskrivning

optik	50:1
felgräns övrigt mätområde	$\pm 2,0$ °C eller ± 1 % av mv.
Längd	193 mm
vikt	514 g
mätområde	-10 - 1500 °C
upplösning infraröd	0,1 (-10 till +999,9 °C); 1 (+1000 till +1500 °C) °C
emissionsgraden inställbar	0,1 - 1
Bredd	166 mm
höjd	63 mm
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal laserpunkter	4
Kalibrering	I5
Produktslag	Temperatur- och fuktmätare

Tjänster

KalibreringInfraröd temperaturmätare Typ A	027600 A
DAkKS-kalibreringInfraröd temperaturmätare Typ A	027610 A

Tillbehör

Temperaturgivare typ K Typ OF	474120 OF
-------------------------------	-----------