



Temperaturmätare med temperatursticka, Typ: T2



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 474080 T2 |
| GTIN | 4029547008375 |
| Artikelklass | 47B |

Beskrivning

Utförande:

Minitemperaturmätare i fickformat.

Hög noggrannhet (termoelement typ K).

Patenterat svängbart huvud (180°). Temperatursticka med korsbandsytgivare. Det fjädrande korsbandet anpassas till alla ytor

leveransinnehåll:

Inklusive fästclips, 3 batterier nr 081561 storlek LR3.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|---------|
| Felgräns (-50,0 till 99,9 °C) | ± 1 °C |
| Svarstid t_{99} | 5 s |
| felgräns övrigt mätområde | ± 1 % |
| givarrörets längd | 150 mm |
| givarrörets Ø | 12 mm |
| mätenhet | °C / °F |

| | |
|--|---------------------------------------|
| batterilivslängd cirka | 1000 h |
| upplösning | 0,1 °C |
| mätområde | -50 - +350 kortvarigt upp till 500 °C |
| Kalibrering | Pris på förfrågan |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 |
| Antal ingående batterier | 3 |
| Energiförsörjning | Batteridriven |
| Produktslag | Temperaturmätare |

Tjänster

| | |
|---|----------|
| KalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ A | 027520 A |
|---|----------|

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|