



Datalogger med USB-dockningsstation, Typ: 174H



Beställningsdata

Ordernummer	474200 174H
GTIN	4029547010835
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Smidig datalogger med display. Internt minne för 16000 mätvärden. Hög datasäkerhet, även med tomt batteri.

Mättakten inställbar mellan 1 min. och 24 h. Batterilivslängd > 1 år (mättakt 15 min, 25 °C). USB-gränssnitt (dockningsstation) medger snabb och enkel konfiguration av loggern och avläsning av mätdata. Dessutom med mätning och lagring av relativ luftfuktighet.

leveransinnehåll:

Inklusive vägghållare, 2 batterier nr 081560 typ CR2032 och kalibreringsprotokoll. Dessutom dockningsstation med USB-anslutningskabel. Programvaran ComSoft Basic V5 kan laddas ned kostnadsfritt.

Teknisk beskrivning

Bredd	38 mm
mätområde temperatur	-20 - 70 °C
Längd	60 mm
felgräns fuktighet	±3 %
höjd	18,5 mm

felgräns temperatur	± 0,5 °C
Kalibrering	I6
mätområde fuktighet	0 - 100 %
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridriven
datautgång	USB-gränssnitt
Minne	16000 mätvärden
Produktslag	Datalogger

Tjänster

KalibreringTermo-/hygrometer Typ A	027660 A
DAkKS-kalibreringTermo-/hygrometer Typ A	027670 A

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------