



Ljudnivåmätare, Typ: 815



Beställningsdata

Ordernummer	474300 815
GTIN	4029547001864
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Ljudnivåmätare i noggrannhetsklass 2 enligt IEC 60942.

Funktion:

Frekvensbedömning enligt karakteristik A och C, aktuellt mätvärde; delmätområde, tidsutvärdering (omkopplingsbar: FAST 125 ms / SLOW 1 s); Min/max-minne.

Användningsdata:

Det perfekta mätinstrumentet för vardagen på arbetet för ljud från luftkonditionerings eller värmesystem, för maskinbuller eller buller från förbränningsanläggningar.

Detta mätinstrument för mätning av ljudnivåer i området 32 - 130 decibel täcker de flesta tillämpningsområden. 30 decibel kan då jämföras med en klockas tickande och 130 decibel med en flygplansmotor på 25 m avstånd. Frekvensvägningen enligt karakteristika A motsvarar därvid människörats ljudtryckkänslighet, medan karakteristika C också tar med bullrets lågfrekventa delar. Just på arbetsplatsen är ett instrument för decibelmätning oundgängligt, eftersom man till och med på kontorsarbetsplatser ofta inte märker hur stark den reella bulleralstringen är - och därmed inte heller kan motverka den.

leveransinnehåll:

Inklusive mikrofon, vindskydd, skruvdragare för kalibrering och batteri nr 081561 storlek 6LR61.

OBS!:

Ljudnivå-**kalibrator** på begäran.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	815
höjd	43 mm
mätområde	32 - 130 dB(A)
Bredd	55 mm
Längd	255 mm
vikt	195 g
felgräns	±1,0 dB(A)
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
Kalibrering	I12
Produktslag	Ljudnivåmätare

Tjänster

KalibreringLjudnivåmätare Typ S	029120 S
---------------------------------	----------