



Datalogger utan USB-dockningsstation, Typ: 174T



Beställningsdata

Ordernummer	474201 174T
GTIN	4029547010798
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Smidig datalogger med display. Internt minne för 16000 mätvärden. Hög datasäkerhet, även med tomt batteri.

Mättakten inställbar mellan 1 min. och 24 h. Batterilivslängd > 1 år (mättakt 15 min, 25 °C). USB-gränssnitt (dockningsstation) medger snabb och enkel konfiguration av loggern och avläsning av mätdata.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive väggållare, 2 batterier nr 081560 typ CR2032 och kalibreringsprotokoll.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 65
Längd	60 mm
Bredd	38 mm

höjd	18,5 mm
felgräns temperatur	± 0,5 °C
mätområde temperatur	-30 - 70 °C
Kalibrering	I9
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Minne	16000
Produktslag	Datalogger

Tjänster

DAkKS-kalibreringTermo-/hygrometer Typ A	027670 A
KalibreringTemperaturmätare rumstemperatur Typ B	027650 B

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------