

HOLEX**Djupmått med analogt mätur, mätområde: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434805 10
GTIN	4045197234124
Artikelklass	42C

Beskrivning**Utförande:**

Härdad brygga med finläppad anliggningsyta. Mäturet är säkert fastspänt med spännhylsa.

Mätur med moturs skala – mätdjupet kan avläsas direkt. Mätdjupet kan utökas med hjälp av mätspetsar i olika längder (se nr 434920).

leveransinnehåll:

Inklusive mätur nr 434807 strl 10 resp 30.

Specialtillbehör:

Förlängare för mätspets nr 434920.

Teknisk beskrivning

avläsning 1 varv av visaren	1 mm
mätområde	10 mm
mäturets Ø	58 mm
bryggans bredd	16 mm
bryggans längd	80 mm

mätspets-Ø	4 mm
Kalibrering	C1
Kalibrering	C8
skalvärde	0,01 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	15 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmätare

Tjänster

KalibreringMätbrygga Typ B	023360 B
KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

Tillbehör

Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Räfflad mutter Gänga M14X0,5	434806 M14X0,5
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Mätklocka med vänstergående skalindelning mätområde 10 mm	434807 10

Förlängare för mätpetsar längd L 70 mm	434920 70
Förlängare för mätpetsar längd L 30 mm	434920 30