



Djupmått med analogt mätur, mätområde: 30mm



Beställningsdata

Ordernummer	434805 30
GTIN	4031452161892
Artikelklass	42C

Beskrivning

Utförande:

Härdad brygga med finläppad anliggningsyta. Mäturet är säkert fastspänt med spännhylsa.

Mätur med moturs skala – mätdjupet kan avläsas direkt. Mätdjupet kan utökas med hjälp av mätspetsar i olika längder (se nr 434920).

leveransinnehåll:

Inklusive mätur nr 434807 strl 10 resp 30.

Specialtillbehör:

Förlängare för mätspets nr 434920.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	C1
Kalibrering	C8
bryggans längd	80 mm
avläsning 1 varv av visaren	1 mm
bryggans bredd	16 mm

mätområde	30 mm
mätspets-Ø	5 mm
mätrets Ø	58 mm
skalvärde	0,01 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	20 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmätare

Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm	023000 30
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100
Kalibrering Mätbrygga Typ B	023360 B

Tillbehör

Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Mätklocka med vänstergående skalindelning mätområde 30 mm	434807 30
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Räfflad mutter Gänga M14X0,5	434806 M14X0,5
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10

Förlängare för mätpetsar längd L 20 mm	434920 20
Förlängare för mätpetsar längd L 15 mm	434920 15