



Luft- och infraröd-temperaturmätare, Typ: 810



Beställningsdata

Ordernummer	474260 810
GTIN	4029547008320
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Smidigt, lättanvänt instrument med högklassiga, långlivade sensorer. Frysfunktion, min/max-minne och belyst display för bekväm avläsning av mätvärdena.

leveransinnehåll:

Inklusive kontrollprotokoll, skyddskåpa, bältesväska och 2 batterier nr 081561 storlek LR3.

Teknisk beskrivning

felgräns infraröd	$\pm 2\text{ °C}$
optik	6 : 1
Längd	119 mm
Bredd	46 mm
mätområde infraröd	-30 - 300 °C
höjd	25 mm
felgräns luft	$\pm 0,5\text{ °C}$

mätområde luft	-10 - 50 °C
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	15
Kalibrering	19
Produktslag	Temperaturmätare

Tjänster

DAkKS-kalibreringTermo-/hygrometer Typ A	027670 A
DAkKS-kalibreringInfraröd temperaturmätare Typ A	027610 A
KalibreringTemperaturmätare rumstemperatur Typ B	027650 B
KalibreringInfraröd temperaturmätare Typ A	027600 A

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------