



Mätklocka med vänstergående skalindelning, mätområde: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	434807 10
GTIN	4031452160758
Artikelklass	46C

Beskrivning

Utförande:

Precisionsmätklocka med metallstomme, fästtappens diameter 8 mm h6, härdad och slipad. Med **vänstergående skalindelning** för användning med djupmätbryggor och invändiga finmätinstrument.

Passar till:

Djupmått nr 434805. Invändiga finmätinstrument nr 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 och 435125.

Teknisk beskrivning

skalvärde	0,01 mm
mätområde	0 - 10 mm
Höljes-Ø	57 mm
mätkraft	0,7 - 1,4 N
Kalibrering	C1
avläsning 1 varv av visaren	1 mm

Norm	Verkstadsnorm
mätrets Ø	58 mm
mätspets-Ø	4 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	15 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

DAkKS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10

Tillbehör

Glas för mätur Typ 40	432010 40
-----------------------	-----------