



Bänkslipmaskin DS, 400 V, Typ: DS12/250



Beställningsdata

Ordernummer	077512 DS12/250
GTIN	2050001673947
Artikelklass	03S

Beskrivning

Utförande:

Motorn har en **extremt lugn gång** som garanterar lång livslängd även vid **kontinuerlig användning. Levereras utan slipskivor.**

Mycket robusta dubbelslipmaskiner för trefas växelström i bordsutförande. Stabila arbetsstyckstopp, återstartspärr och ögonskyddssköldar garanterar hög säkerhet för användaren.

OBS!:

Passande slipskivor finns från nr 596100.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	DS12/250
maximalt varvtal:	1450 min ⁻¹
effektförbrukning	730 W
vikt	47 kg
slipskivans tjocklek T	32 mm
slipskivans hål-Ø H	51 mm
slipskivans Ø D	250 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Dubbelslipmaskin

Tillbehör

Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596400 EK60
Maskinpelare passar maskin DS12	077513 DS12
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK36	596510 NK36
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596400 NK60
Verktysbord vänster Typ AT1	077519 AT1
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596510 EK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596220 EK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596400 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596220 EK80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596220 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596510 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Ögonskydd till nr 077502 Typ DS1	077509 DS1
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596510 EK80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596220 NK60
Verktysbord höger Typ AT1	077525 AT1
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596510 NK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36