



Datalogger, Typ: 175T2



Beställningsdata

Ordernummer	474180 175T2
GTIN	4029547011092
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Robust, kompakt 2-kanals datalogg med stor bakgrundsbelyst display. Internminne för 1 miljon mätvärden. Hög datasäkerhet, även med tomt batteri. Mättaktiden kan ställas in från 10 sekunder till 24 timmar. Batterilivslängd ≥ 3 år (mättaktid 15 min., 25 °C). Två standardgränssnitt (mini-USB och SD-kort) för enkel programmering och avläsning av loggdata genom direkt anslutning till en PC. Anslutning för 1 extern temperaturgivare (typ NTC)

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive väggållare, lås, 3 batterier nr 081561 storlek LR3 och kalibreringsprotokoll. Programmet ComSoft Basic V5 kan laddas ned kostnadsfritt.

Specialtillbehör:

USB-kabel 474183 typ USB. Temperaturgivare (typ NTC) på begäran.

Teknisk beskrivning

höjd	30 mm
------	-------

IP-skyddsklass	IP 65
Mätområde temperatur (extern givare)	-40 – 120 °C
Bredd	55 mm
Extern givartyp	NTC
tillverkarens beteckning	175 T2
Felgräns temperatur (intern givare)	± 0,5 °C
Felgräns temperatur (extern givare)	±0,3 °C
Mätområde temperatur (intern givare)	-35 - 55 °C
Längd	89 mm
Kalibrering	I9
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
datautgång	USB-gränssnitt
Produktslag	Datalogger

Tjänster

KalibreringTemperaturmätare rumstemperatur Typ B	027650 B
DAkKS-kalibreringTermo-/hygrometer Typ A	027670 A

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Temperaturgivare Typ NTC	474170 NTC
USB-kabel Typ USB	474183 USB