



Mätinstrument för materialfukthalt, Typ: 606-2



Beställningsdata

Ordernummer	474262 606-2
GTIN	4029547008306
Artikelklass	47B

Beskrivning

Användningsdata:

Noggrann mätning av materialfukthalt med hjälp av inlagd karaktäristik för olika träslag (t.ex. bok, gran, ekosv.) och diverse byggmaterial (t.ex. betong, tegel, gipsosv.). Dessutom mätning av temperatur och fuktighet i omgivningsluften (daggpunktsbestämning).

Teknisk beskrivning

felgräns temperatur	$\pm 0,5$ °C
Kalibrering	I6
mätområde temperatur	-10 - 50 °C
Längd	119 mm
mätområde fuktighet	0 - 55 %
höjd	25 mm
felgräns fuktighet	± 1 %
Bredd	46 mm

Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Mätinstrument för materialfukthalt

Tjänster

KalibreringTermo-/hygrometer Typ A	027660 A
DAkKS-kalibreringTermo-/hygrometer Typ A	027670 A

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------