



Mätklocka med vänstergående skalindelning, mätområde: 30mm



Beställningsdata

Ordernummer	434807 30
GTIN	4031452160765
Artikelklass	46C

Beskrivning

Utförande:

Precisionsmätklocka med metallstomme, fästtappens diameter 8 mm h6, härdad och slipad. Med **vänstergående skalindelning** för användning med djupmätbryggor och invändiga finmätinstrument.

Passar till:

Djupmått nr 434805.

Teknisk beskrivning

skalvärde	0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren	1 mm
Höljes-Ø	57 mm
Kalibrering	C1
mätkraft	0,8 - 1,6 N
mätområde	0 - 30 mm

Norm	Verkstadsnorm
mätspets-Ø	5 mm
mätrets Ø	58 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	20 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100
KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm	023000 30

Tillbehör

Glas för mätur Typ 58	432010 58
-----------------------	-----------