



Datalogger, Typ: 175T3



Beställningsdata

Ordernummer	474180 175T3
GTIN	4029547011108
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Robust, kompakt 2-kanals datalogg med stor bakgrundsbelyst display. Internminne för 1 miljon mätvärden. Hög datasäkerhet, även med tomt batteri. Mättaktiden kan ställas in från 10 sekunder till 24 timmar. Batterilivslängd ≥ 3 år (mättaktid 15 min., 25 °C). Två standardgränssnitt (mini-USB och SD-kort) för enkel programmering och avläsning av loggdata genom direkt anslutning till en PC. Anslutning för 2 externa temperaturgivare (typ K och T) nr 474120, 474140 eller 474150.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive väggållare, lås, 3 batterier nr 081561 storlek LR3 och kalibreringsprotokoll. Programmet ComSoft Basic V5 kan laddas ned kostnadsfritt.

Specialtillbehör:

USB-kabel 474183 typ USB.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	175 T3
Bredd	54 mm
Felgräns temperatur (extern givare)	±0,5 (-50 - 70) °C
Längd	96 mm
Mätområde temperatur (extern givare)	-50 till +1000 (typ K); -50 till +400 (typ T) °C
IP-skyddsklass	IP 65
Extern givartyp	K och T
höjd	29 mm
Kalibrering	I8
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivna
datautgång	USB-gränssnitt
Produktslag	Datalogger

Tjänster

DAkKS-kalibreringTemperaturdisplay Antal ingångar 1	027510 1
KalibreringTemperaturdisplay Antal ingångar 1	027500 1

Tillbehör

Givare för inbyggnad typ K Typ EB	474140 EB
USB-kabel Typ USB	474183 USB
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Flexibelt termopar, glasfiber typ K Längd 1500 mm	474150 1500
Temperaturgivare typ K Typ OF	474120 OF
Temperaturgivare typ K Typ EF	474120 EF