

Mahr**Finmätur, Sula Längd×noggrannhet: 250/10µm****Beställningsdata**

Ordernummer	434674 250/10
GTIN	4059192014025
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Safirlagrat, inkapslat mätverk, mycket robust för användning inom produktion.

Inget vändglapp tack vare i det närmaste glappfria, kulstyrda mätspetsar.

Okänsligt för sidokrafter.

Stomme i ett stycke för maximal stabilitet och noggrannhet.

Stötskydd via transmissionsspak som lyfts vid överbelastning.

Konstant mätkraft tack vare stagfjäder.

Stor frigång för bekväm iläggning av arbetsstycken. Lyftknapp eller lyftvajer (specialtillbehör) kan anslutas.

Lättläst skala.

2 toleransmärken för förinställning av tillåten avvikelse.

Förklaringstext:**Toleransmärken****Anslutning**

för lyftlina nr 434930

Finjustering

Låsbar (nollställning).

Användningsdata:

Som jämförelsemätare för seriekontroller och enskilda kontroller.

Specialtillbehör:
Lyftvajer nr 434930.

Teknisk beskrivning

frigång	2,5 mm
Kalibrering	C3
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätkraft	1 N
Bredd	63 mm
± mätområde	250 µm
avläsning	10 µm
Längd	95 mm
höjd	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Finmätur

Tjänster

KalibreringFinmätur Typ FZ	023180 FZ
DAkS-kalibreringFinmätur Typ FZ	023190 FZ

Tillbehör

Stålpets Typ 18/2	434900 18/2
Förlängare för mätpetsar längd L 50 mm	434920 50
Stålpets Typ 11/15	434900 11/15
Stålpets Typ 18/4	434900 18/4
Förlängare för mätpetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålpets Typ 24	434900 24

Lyftvajer Längd 140 mm	434930 140
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Rubinspets Typ 2	434915 2
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 13	434900 13
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70

Stålspets Typ 14	434900 14
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 39	434900 39
Lyftvajer Längd 500 mm	434930 500
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 28	434900 28
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 2	434900 2
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 20	434900 20
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 16	434900 16
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 10	434900 10