

Mahr**Precisionsmätur Stor-Millimes, Sula Längd×noggrannhet: 120/1µm****Beställningsdata**

Ordernummer	434675 120/1
GTIN	4059192014711
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Safirlagrat, inkapslat mätverk, mycket robust för användning inom produktion.

Inget vändglapp tack vare i det närmaste glappfria, kulstyrda mätspetsar.

Okänsligt för sidokrafter.

Stomme i ett stycke för maximal stabilitet och noggrannhet.

Stötskydd via transmissionsspak som lyfts vid överbelastning.

Konstant mätkraft tack vare stagfjäder.

Stor frigång för bekväm iläggning av arbetsstycken. Lyftknapp eller lyftvajer (specialtillbehör) kan anslutas.

Lättläst skala.

2 toleransmärken för förinställning av tillåten avvikelse.

Mekaniskt finmätur "**Stor-Millimes**". Mycket stort instrument, vilket gör det enkelt att avläsa urtavlan.

Användningsdata:

Som jämförelsemätare för seriekontroller och enskilda kontroller.

leveransinnehåll:

Inklusive lyftvajer.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	C3
frigång	4 mm
Bredd	125 mm
avläsning	1 µm
inspänningskraft-Ø h6	28 mm
mätkraft	3,5 N
höjd	34 mm
Längd	212 mm
± mätområde	120 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Finmätur

Tjänster

KalibreringFinmätur Typ FZ	023180 FZ
DAkS-kalibreringFinmätur Typ FZ	023190 FZ

Tillbehör

Stålpets Typ 11/35	434900 11/35
Lyftvajer Längd 500 mm	434930 500
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålpets Typ 39	434900 39
Stålpets Typ 11/20	434900 11/20
Stålpets Typ 11/30	434900 11/30
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40

Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Lyftvajer Längd 140 mm	434930 140
Stålspets Typ 10	434900 10
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 15	434900 15
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 2	434900 2
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 14	434900 14

Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 13	434900 13
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 20	434900 20
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 24	434900 24