

Mahr**Induktiv längdmätningssystem med kontakt, Typ: 1300MA****Beställningsdata**

Ordernummer	434750 1300MA
GTIN	4059192016432
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Induktiv längdmätningssystem kompatibel med halvbyggsteknik från Mahr eller Tesa. Mycket robust, kulstyrd och EMK-skärmd med en nickel/järnlegering. Mycket hög linjäritet över hela mätområdet.

Vakuumlöft.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Universellt användbar för alla mätuppgifter med stora krav på noggrannhet, framför allt inom produktion och verkstad.

Kontakten direkt på givaren gör den perfekt anpassad för mätsystem.

leveransinnehåll:

Inklusive bruksanvisning och anslutningskabel (2,5 m).

Specialtillbehör:

Mätkraftsfjädrar, förlängningskabel.

Teknisk beskrivning

Linearitetsavvikelse vid $\pm 1,0$ mm	1,5 μm
kompatibilitet	Mahr
repetierbarhet	0,1 μm
Linearitetsavvikelse vid $\pm 0,5$ mm	0,4 μm
mätområde	± 2 mm

mätkraft vid den elektriska nollpunkten	0,75 ±0,15 N
tillverkarens beteckning	P 1300MA
IP-skyddsklass	IP 64
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Pickup