

## Mitutoyo

### Digital-analogt mätur Avläsning 0,0005 mm, mätområde: 60mm



#### Beställningsdata

Ordernummer	434651 60
GTIN	4946368500461
Artikelklass	44A

#### Beskrivning

##### Utförande:

Felfri avläsning via stor digitaldisplay och extra analogdisplay. **Lämpliga för kontinuerliga mätningar tack vare nät drift.** Stabil stomme, precisionslagrad rörlig spindel.

##### Funktion:

- **Färgändring vid toleransöverskridelse.**
- **Max, min, fryst värde.**
- **Maximivärdesminne (ingen sökning efter vändpunkten behövs).**
- **Nollpunktvisning för t.ex. toleransmätningar.**
- **Byte av mätriktning.**
- **Kan styras externt och sända data till extern enhet.**
- **Fjärrkontroll (extratillbehör).**

##### leveransinnehåll:

Inklusive strömanslutningskabel, nät del 220 V / 9 V / 500 mA.

##### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498430, fjärrstyrning, Digimatic Presetter.

#### Teknisk beskrivning

Kalibrering	C1
-------------	----

inspänningskraft-Ø h6	8 mm
mätkraft	≤ 2,5 N
valbar avläsning	0,001 / 0,0005 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,0025 mm
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023000 100
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100

## Tillbehör

Stålpets Typ 18/4	434900 18/4
Stålpets Typ 11/25	434900 11/25
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålpets Typ 11	434900 11
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålpets Typ 29/10	434900 29/10
Stålpets Typ 18/1	434900 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Stålpets Typ 14	434900 14

Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Rubinspets Typ 2	434915 2
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Svängbar mätspets	434912
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 20	434900 20
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 2	434900 2
Anslutningskabel Typ USB2	498430 USB2
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Anslutningskabel Typ D1	498430 D1

Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 13	434900 13
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Anslutningskabel Typ D2	498430 D2
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 24	434900 24
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100