

 Mahr

Induktiv längdmätninggivare med kontakt, Typ: 1300TA



Beställningsdata

Ordernummer	434750 1300TA
GTIN	4059192016470
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

Induktiv längdmätninggivare kompatibel med halvbyggsteknik från Mahr eller Tesa. Mycket robust, kulstyrd och EMK-skärmad med en nickel/järnlegering. Mycket hög linjäritet över hela mätområdet.

Vakuumlyft.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Universellt användbar för alla mätuppgifter med stora krav på noggrannhet, framför allt inom produktion och verkstad.

Kontakten direkt på givaren gör den perfekt anpassad för mätsystem.

leveransinnehåll:

Inklusive bruksanvisning och anslutningskabel (2,5 m).

Specialtillbehör:

Mätkraftsfjädrar, förlängningskabel.

Teknisk beskrivning

mätkraft vid den elektriska nollpunkten	0,75 ±0,15 N
repetierbarhet	0,1 µm
kompatibilitet	Tesa
mätområde	±2 mm
Linearitetsavvikelse vid ± 0,5 mm	1 µm

Linearitetsavvikelse vid $\pm 1,0$ mm	3 μm
tillverkarens beteckning	P 1300TA
IP-skyddsklass	IP 64
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Pickup