

**Garant****Spännblock, Typ: 67****Beställningsdata**

Ordernummer	370142 67
GTIN	4045197605900
Artikelklass	31L

**Beskrivning****Utförande:**

Hus och tryckarm av seghärdat, rostfritt stål som tål hög belastning.  
Tryckplattan som är lagrad med fjädrande kula byts snabbt utan verktyg. Specialtätning av polyamid ser till att ingen smuts kan tränga in.

**Fördel:**

Kompakt konstruktion, ca 30 % mindre än jämförbara modeller. Tidsbesparande inspännings- och lossningsautomatik.

Cylinderskruvar enligt DIN-standard 912 (M10/M12) kan användas.

**Specialtillbehör:**

Nr 370350 chucknyckel, nr 370430 tryckplattor.

spännhöjd S: -8 - 100 mm

längd L: 95 mm

bredd B: 35 mm

höjd H: 81 mm

Tryckarm r: 94 mm

maximal spännkraft: 12 kN

**Teknisk beskrivning**

spännhöjd S	-8 - 100 mm
-------------	-------------

utliggning A	67 mm
Fästhål för cylinderskruvar DIN 912	M10 / M12
Tryckarm r	94 mm
maximal spännkraft	12 kN
höjd H	81 mm
bredd B	35 mm
längd L	95 mm
maximalt vridmoment	105 Nm
Produktslag	Spännblock

## Tillbehör

Spännnyckel 11 mm för Monobloc, Duo och kedjespännverktyg	370350
Tryckplatta Typ-nr 1	370430 1
Tryckplatta Typ-nr 5	370430 5
Tryckplatta Typ-nr 4	370430 4
Förhöjningsblock för kompaktspännback höjd H 80 mm	370146 80
Tryckplatta Typ-nr 2	370430 2
Förhöjningsblock för kompaktspännback Typ 80	370145 80
Tryckplatta Typ-nr 3	370430 3