



Utvändig spännhylsa



Beställningsdata

Ordernummer	370129
GTIN	4020772552046
Artikelklass	37B

Beskrivning

Utförande:

- Grundstomme av stål.
- Spännhylsa (utbytbar) av höghållfast aluminium. Slaglängd 0,3 mm.
- Med hål och indexering för nollpunktsspännsystem ZeroClamp. Passande spännbult nr 360025 18M16.
- Kan monteras med spännkonsoler, T-spårklackar eller nollpunktsspännsystem.

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken med komplicerade former för 5-sidig bearbetning. En spegelbild av arbetsstyckets form fräses in i spännhylsan med ett minsta spänn djup på 2 mm.

Även mycket lämplig för tunnväggiga material. Spännhylsan kan fräsas upp till 42 mm.

Utvändig diameter för spännhylsa D: 99 mm

Spännhylsa D₁: 23 mm

Utvändig diameter D_A: 117 mm

Ø E: 106 mm

Ø F: 102 mm

Hålavstånd G: 80 mm

Utförande: Nollpunktsspännsystem

Teknisk beskrivning

Utförande	Nollpunktspännsystem
Typ	6375M
Utvändig diameter för spännhylsa D	99 mm
Spännhylsa D ₁	23 mm
Utvändig diameter D _A	117 mm
Ø E	106 mm
Ø F	102 mm
Hålavstånd G	80 mm
Fothöjd H ₁	15 mm
Sexkant höjd H ₂	35 mm
H ₃	56 mm
Totalhöjd H ₄	106 mm
K	13 mm
Spårmått L	8K7 mm
Centreringsdiameter M	25 mm
Centreringsgänga N	M12
Material	Brunerat stål

Tillbehör

Reservspännhylsa Utvändig-Ø D 149 mm	370131 149
Reservspännhylsa Utvändig-Ø D 99 mm	370131 99
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M16	360025 18M16