



Tolkstålbandssortiment I väggållaren, Typ: 0,01-0,25



Beställningsdata

Ordernummer	478440 0,01-0,25
GTIN	4045197524256
Artikelklass	42H

Beskrivning

Utförande:

Sortiment i 15 delar i väggållare av metall. Tolkstålband i plastlåda.

Innehåll:

vardera 1 tolstålsrulle nr 478502: 0,01 till 0,1 (0,01 stigande) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

leveransinnehåll:

Inklusive fästmaterial och bladmåttshållare nr 478510.

Teknisk beskrivning

höjd	110 mm
Längd	330 mm
Djup	100 mm
Norm	Verkstadsnorm
Produktslag	Tolkstålband

Tillbehör

Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,02 mm	478502 0,02
---	-------------

Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,2 mm	478502 0,2
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,08 mm	478502 0,08
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,07 mm	478502 0,07
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,15 mm	478502 0,15
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,25 mm	478502 0,25
Bladmåttshållare	478510
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,18 mm	478502 0,18
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,1 mm	478502 0,1
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,05 mm	478502 0,05
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,04 mm	478502 0,04
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,03 mm	478502 0,03
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,01 mm	478502 0,01
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,09 mm	478502 0,09
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,12 mm	478502 0,12
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m Tjocklek 0,06 mm	478502 0,06