


**Bladmått, mässing, T2, Antal blad: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	478210 20
GTIN	4045197207494
Artikelklass	42H

**Beskrivning****Utförande:**

Fjäderhårda stålblad med tydlig märkning. Stålblad med samma bredd, hopfällbara, med ledad nit. Koniska stålblad. Med förnicklad hållare, låsbar.

Slitsmått med mässingsblad. **Omagnetiska**, koniska, 100 mm långa, största bredd 12 mm, noggrannhet T2. **Bladmått.**

**Teknisk beskrivning**

Antal blad	20
bladtjocklek	0,05 – 1,0 (0,05-intervall) mm
Bladlängd	100 mm
Norm	Verkstadsnorm
Tolerans	T3
noggrannhet	T2
Material	Mässing
Produktslag	Bladmått

