

Mitutoyo**vipmätare, litet utförande, mätområde i vardera riktning / Höljes-Ø:
0,25/33mm**

Beställningsdata

Ordernummer	436265 0,25/33
GTIN	4946368383576
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Vippindikatorer med **lång mätspets. Med 1/100-avläsning.**

Stomme utan hållprismor. Med omställningsspak för ändring av mätriktning. Fastskruvat inspänningsskaft.

Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behandigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförokromning av stommen.

Mitutoyo – Ädelstenlagrat mätverk med mätkula av hårdmetall. Okänslig för magnetfält.

Användningsdata:

Som exakt jämförelsemätare för kontroll av avvikelser från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

leveransinnehåll:

Inklusive spänntapp Ø 8 mm.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 436511, centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 35 9680.

Reservdel:

Utbytesspetsar med hårdmetall eller rubinkula kan enkelt beställas på www.hoffmann-group.com.

OBS!:

Tilläggssinformation DIN 2270: Avläsning 0,01 – Avvikelseområde 10 µm, totalt avvikelseområde 13 µm, mätvärdesreverseringsområde 3 µm.

Teknisk beskrivning

Avvikelseområde f_e	10 µm
Totalt avvikelseområde f_{tot}	13 µm
avläsning	0,01 mm
Hysteresfel f_u	3 µm
Höljes-Ø	33 mm
mätområde per riktning	0,25 mm
mätkraft	0,3 N
svängområde	2×110 grad
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
spetslängd	33,9 mm
Mätkulans Ø	2 mm
Serie	513
Norm	DIN 2270
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C5
Produktslag	Vippindikator

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/436265-0,25/33>