



Vippindikator P-line sondarlängd 36 mm, mätområde i vardera riktning / Höljes-Ø: 3/40mm



Beställningsdata

Ordernummer	436230 3/40
GTIN	7630041152364
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförokromning av stommen.

Vippindikatorer med **lång mätspets. Med 1/100-avläsning.**

Stort mätområde på 3 mm. Samma löpriktning (medurs) hos visaren i båda mätriktningarna.

Användningsdata:

Som exakt jämförelsemätare för kontroll av avvikelser från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

leveransinnehåll:

Inklusive spänntapp Ø 8 mm.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 436510, centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 359680.

Reservdel:

Utbytesspets med HM- eller rubinkula kan fås på begäran.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
Avvikelseområde f_e	20 μm
mätområde per riktning	1,5 mm
mätkraft	0,2 N
Hysteresfel f_u	7 μm
Höljes- \emptyset	40 mm
Totalt avvikelseområde f_{tot}	26 μm
svängområde	2×90 grad
inspännings skaft- \emptyset h6	8 mm
spetslängd	32,26 mm
Mätkulans \emptyset	2 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C5
Produktslag	Vippindikator

Tjänster

KalibreringVippindikator Typ ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibreringVippindikator Typ ANALOG	023340 ANALOG

Tillbehör

Ledat mätstativ aktionsradie 120 mm	359680 120
HM-spets mätspetslängd 36 mm Mätkulans \emptyset 2 mm	436324 2
Fyrkanthållare för små indikatorer	436510