

**Instickskaft med MK-skaft, MK/borrdorn: 3/18****Beställningsdata**

Ordernummer	342500 3/18
GTIN	4045197296870
Artikelklass	32X

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt härdad och slipad till exakt kona.** Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Med MK-skaft och medbringare.

Exakt, prisvärt utförande.

**Användningsdata:**

För montering av borrchuckar på bormaskiner, svarvar, borrar m.m.

**Norm:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Teknisk beskrivning**

morsekona MK storlek	3
Borrchuckkon DIN 238	B 18
Ø Dorn, D	17,78 mm
Produktslag	chuckfäste