

GIROD

**Vippindikator mätspetslängd 12,5 mm, mätområde i vardera riktning /
Höljes-Ø: 0,1/40mm**

**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 436250 0,1/40 |
| GTIN | 2050001046642 |
| Artikelklass | 46Q |

Beskrivning**Utförande:**

Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionskydd genom mattförokromning av stommen.

2/1000-avläsning.

GIROD – Rubinlagrat mätverk med mätkula av hårdmetall. Robust stomme, påverkas inte av magnetfält. **Swiss Made.**

Användningsdata:

Som exakt jämförelsemätare för kontroll av avvikelser från det nominella måttet, för kontroll av koncentration, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

leveransinnehåll:

Inklusive spänntapp Ø 8 mm.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 436510, centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 35 9680.

Reservdel:

Utbytesspets med HM- eller rubinkula kan fås på begäran.

OBS!:

Tillägsinformation DIN 2270: Avläsning 0,002/0,001 – Avvikelseområde 2 µm, totalt avvikelseområde 4 µm, mätvärdesreverseringsområde 2 µm.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------------|---------------|
| mätkraft | 0,15 N |
| Totalt avvikelseområde f_{tot} | 4 µm |
| Hysteresfel f_u | 2 µm |
| avläsning | 0,002 mm |
| Avvikelseområde f_e | 2,7 µm |
| Höljes-Ø | 40 mm |
| mätområde per riktning | 0,1 mm |
| svängområde | 2×110 grad |
| inspänningsskaft-Ø h6 | 8 mm |
| spetslängd | 12,5 mm |
| Mätkulans Ø | 2 mm |
| Norm | DIN 2270 |
| Mätteknik | analog |
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | C5 |
| Produktslag | Vippindikator |

Tjänster

| | |
|--|---------------|
| DAkS-kalibreringVippindikator Typ ANALOG | 023340 ANALOG |
| KalibreringVippindikator Typ ANALOG | 023330 ANALOG |

Tillbehör

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ledat mätstativ aktionsradie 120 mm | 359680 120 |
| Centreringshållare Typ | 436512 |
| Fyrkanthållare för små indikatorer | 436510 |

HM-spets mätpetslängd 12,5 mm Mätkulans Ø 2 mm

436210 2