



## Instickskaft med MK-skaft, MK/borrdorn: 3/22



### Beställningsdata

Ordernummer	342500 3/22
GTIN	4045197296887
Artikelklass	32X

### Beskrivning

#### Utförande:

**Helt härdad och slipad till exakt kona.** Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Med MK-skaft och medbringare.

Exakt, prisvärt utförande.

#### Användningsdata:

För montering av borrchuckar på bormaskiner, svarvar, borrar m.m.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Teknisk beskrivning

Ø Dorn, D	21,793 mm
morsekona MK storlek	3
Borrchuckkon DIN 238	B 22
Produktslag	chuckfäste