



Instickskaft med MK-skaft, MK/borrdorn: 4/18



Beställningsdata

Ordernummer	342500 4/18
GTIN	4045197296900
Artikelklass	32X

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Med MK-skaft och medbringare.

Exakt, prisvärt utförande.

Användningsdata:

För montering av borrchuckar på bormaskiner, svarvar, borrar m.m.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivning

Borrchuckkon DIN 238	B 18
morsekona MK storlek	4
Ø Dorn, D	17,78 mm
Produktslag	chuckfäste