



## Inställbart spännjärn, Spårbredd a: 14mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370680 14
GTIN	4020772070281
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

Lackerade spännjärn. Spännhöjden steglöst inställbar med hjälp av stödskruv (utan hävarm).

**Material:**

Seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

**leveransinnehåll:**

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

### Teknisk beskrivning

Spårlängd f	40 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 1412100
Avstånd e spets till spår	21 mm
Spårbredd a	14 mm
spännhöjd h	10 - 38 mm
längd L	100 mm

bredd B	40 mm
höjd H	20 mm
Typ	6314V
Produktslag	Spännjärn

---

## Tillbehör

Självlåsande spännarm Spårbredd a 12 mm	370750 12
---	-----------