



Inställbart spännjärn, Spårbredd a: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	370680 16
GTIN	4020772070298
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Lackerade spännjärn. Spännhöjden steglöst inställbar med hjälp av stödskruv (utan hävarm).

Material:

Seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Teknisk beskrivning

Spårlängd f	45 mm
Spårbredd a	16 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 1616125
Avstånd e spets till spår	26 mm
spännhöjd h	13 - 48 mm
längd L	125 mm

bredd B	50 mm
höjd H	25 mm
Typ	6314V
Produktslag	Spännjärn

Tillbehör

Självlåsande spännarm Spårbredd a 16 mm	370750 16
---	-----------