

**Spännjärn, Spårbredd a: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370660 18
GTIN	4020772074937
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Spännjärn och spänskruvar bildar en enhet (inga lösa delar). Spännjärnets form medger steglös inställning utan extra underlägg.

Användningsdata:

För snabb och säker uppspanning av arbetsstycken med olikahöjder på fräsmaskiner.

Material:

Förzinkat seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

leveransinnehåll:

Komplett med T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Teknisk beskrivning

Spårbredd a	18 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	18/M16×160
spännhöjd h	0 - 75 mm
längd L	140 mm

bredd B	50 mm
Typ	6321
Produktslag	Spännjärn

Tillbehör

Självlåsande spännarm Spårbredd a 16 mm	370750 16
---	-----------