

MK-borrdorn i precisionsutförande, MK/borrdorn: 5/18



Beställningsdata

Ordernummer	342600 5/18
GTIN	4045197308689
Artikelklass	33A

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Med MK-skaft och medbringare.

Precisionsutförandet har högsta möjliga centrumnoggrannhet och rekommenderas för självspännande högkapacitetsborrchuckar nr 341000. Skaften passar också till borrhuckkon B18 förkortad (kondiameter 17,431 mm): Borrhuck nr 341000, 341010 och 341250.

Användningsdata:

För montering av borrhuckar på bormaskiner, svarvar, borrhjuggar m.m.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivning

Borrhuckkon DIN 238	B 18
morsekona MK storlek	5
Ø Dorn, D	17,78 mm
Produktslag	chuckfäste