

**Spännjärn, Spårbredd a: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370660 22
GTIN	4020772074968
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

Spännjärn och spänskruvar bildar en enhet (inga lösa delar). Spännjärnets form medger steglös inställning utan extra underlägg.

**Användningsdata:**

För snabb och säker uppspanning av arbetsstycken med olikahöjder på fräsmaskiner.

**Material:**

Förzinkat seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

**leveransinnehåll:**

Komplett med T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

**Teknisk beskrivning**

T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 2220200
Spårbredd a	22 mm
spännhöjd h	0 - 85 mm
längd L	175 mm

bredd B	60 mm
Typ	6321
Produktslag	Spännjärn