



## Inställbart spännjärn, Spårbredd a: 22mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370680 22
GTIN	4020772070311
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

Lackerade spännjärn. Spännhöjden steglöst inställbar med hjälp av stödskruv (utan hävarm).

**Material:**

Seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

**leveransinnehåll:**

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

### Teknisk beskrivning

Spårbredd a	22 mm
Avstånd e spets till spår	30 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 2220160
Spårlängd f	60 mm
spännhöjd h	16 - 65 mm
längd L	160 mm

bredd B	60 mm
höjd H	30 mm
Typ	6314V
Produktslag	Spännjärn