



Borrdorn med gängat skaft, MK/borrdorn: 2/12



Beställningsdata

Ordernummer	342700 2/12
GTIN	4045197294920
Artikelklass	32X

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Precisionsutförande med MK-skaft och invändig gänga.

Användningsdata:

För montering av borrchuckar på fräsmaskiner med morsekona.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivning

Ø Dorn, D	12,065 mm
morsekona MK storlek	2
Invändigt-gängatskaft	M10
Borrchuckkon DIN 238	B 12
Produktslag	chuckfäste