



## Instickskaft med MK-skaft, MK/borrdorn: 2/22



### Beställningsdata

Ordernummer	342500 2/22
GTIN	4045197296856
Artikelklass	32X

### Beskrivning

#### Utförande:

**Helt härdad och slipad till exakt kona.** Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Med MK-skaft och medbringare.

Exakt, prisvärt utförande.

#### Användningsdata:

För montering av borrchuckar på bormaskiner, svarvar, borrar m.m.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Teknisk beskrivning

Borrchuckkon DIN 238	B 22
Ø Dorn, D	21,793 mm
morsekona MK storlek	2
Produktslag	chuckfäste