



## Inställbart spännjärn avbackat, Spårbredd a: 22mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370685 22
GTIN	4020772074661
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Lackerat seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8.

#### Användningsdata:

För inställning av den **längsta spännhöjden, vrid på spännjärnen.**

#### leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

### Teknisk beskrivning

Ansathöjd $A_1$	12 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 2220160
Spårlängd f	60 mm
Ansatsdjup $A_1$	15 mm
Spårbredd a	22 mm
Avstånd e spets till spår	30 mm

spännhöjd h	16 - 77 mm
längd L	160 mm
bredd B	60 mm
höjd H	30 mm
Typ	6314AV
Produktslag	Spännjärn