

HOLEX**Borrdorn med gängat skaft, MK/borrdorn: 2/16****Beställningsdata**

Ordernummer	342700 2/16
GTIN	4045197294937
Artikelklass	32X

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Precisionsutförande med MK-skaft och invändig gänga.

Användningsdata:

För montering av borrhuckar på fräsmaskiner med morsekona.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivning

Ø Dorn, D	15,733 mm
Borrhuckkon DIN 238	B 16
morsekona MK storlek	2
Invändigt-gängatskaft	M10
Produktslag	chuckfäste