



Inställbart spännjärn avbackat, Spårbredd a: 14mm



Beställningsdata

Ordernummer	370685 14
GTIN	4020772074623
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Lackerat seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8.

Användningsdata:

För inställning av den **lägsta spännhöjden, vrid på spännjärnen.**

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Teknisk beskrivning

Spårbredd a	14 mm
Ansatsdjup A ₁	10 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 1412100
Ansatshöjd A ₂	8 mm
Avstånd e spets till spår	21 mm
Spårlängd f	40 mm

spännhöjd h	10 - 46 mm
längd L	100 mm
bredd B	40 mm
höjd H	20 mm
Typ	6314AV
Produktslag	Spännjärn

Tillbehör

Självlåsande spännarm Spårbredd a 12 mm	370750 12
---	-----------