

**Inställbart spännjärn, böjt, Spårbredd a: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370720 10
GTIN	4020772071271
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Lackerade spännjärn. Spännhöjden steglöst inställbar med hjälp av stödskruv (utan hävarm).

Material:

Seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Teknisk beskrivning

Spårlängd f	32 mm
Spårbredd a	10 mm
Avstånd e spets till spår	36 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 101080
spännhöjd h	22 - 46 mm
höjd H	15 mm
längd L	100 mm

bredd B	11 mm
Typ	6316V
Produktslag	Spännjärn