



Borrdorn med gängat skaft, MK/borrdorn: 3/16



Beställningsdata

Ordernummer	342700 3/16
GTIN	4045197294944
Artikelklass	32X

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Precisionsutförande med MK-skaft och invändig gänga.

Användningsdata:

För montering av borrchuckar på fräsmaskiner med morsekona.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivning

Borrchuckkon DIN 238	B 16
Ø Dorn, D	15,733 mm
Invändigt-gängatskaft	M12
morsekona MK storlek	3
Produktslag	chuckfäste