



Inställbart spännjärn avbackat, Spårbredd a: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	370685 16
GTIN	4020772074630
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Lackerat seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8.

Användningsdata:

För inställning av den **längsta spännhöjden, vrid på spännjärnen.**

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Teknisk beskrivning

Avstånd e spets till spår	26 mm
Ansats höjd A ₁	10 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 1616125
Spårbredd a	16 mm
Ansatsdjup A ₁	12,5 mm
Spårlängd f	45 mm

spännhöjd h	13 - 58 mm
längd L	125 mm
bredd B	50 mm
höjd H	25 mm
Typ	6314AV
Produktslag	Spännjärn

Tillbehör

Självlåsande spännarm Spårbredd a 16 mm	370750 16
---	-----------