



Inställbart spännjärn avbackat, Spårbredd a: 18mm



Beställningsdata

Ordernummer	370685 18
GTIN	4020772074647
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Lackerat seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8.

Användningsdata:

För inställning av den **längsta spännhöjden, vrid på spännjärnen.**

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Teknisk beskrivning

Ansatsdjup A_1	12,5 mm
Spårlängd f	45 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 1816125
Ansathöjd A_1	10 mm
Avstånd e spets till spår	26 mm
Spårbredd a	18 mm

spännhöjd h	13 - 56 mm
längd L	125 mm
höjd H	25 mm
bredd B	50 mm
Typ	6314AV
Produktslag	Spännjärn

Tillbehör

Självlåsande spännarm Spårbredd a 16 mm	370750 16
---	-----------