



Spännkonsol kort, Spårbredd a: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	370665 20
GTIN	4020772077204
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

- Steglös inställning.
- Seghårdade, förzinkade och blåpassiverade.

leveransinnehåll:

Med U-stycke, komplett med T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Teknisk beskrivning

T-spårskruv DIN 787, nr 375300	20/M20×200
Spårbredd a	20 mm
spännhöjd h	0 - 65 mm
längd L	144 mm
bredd B	66 mm
Typ	6313K
Produktslag	Spännjärn

