



Inställbart spännjärn, böjt, Spårbredd a: 14mm



Beställningsdata

Ordernummer	370720 14
GTIN	4020772071295
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Lackerade spännjärn. Spännhöjden steglöst inställbar med hjälp av stödskruv (utan hävarm).

Material:

Seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Teknisk beskrivning

Avstånd e spets till spår	44 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 1412100
Spårlängd f	40 mm
Spårbredd a	14 mm
spännhöjd h	28 - 56 mm
höjd H	20 mm
längd L	125 mm

bredd B	14 mm
Typ	6316V
Produktslag	Spännjärn