

**Gaffelspännjärn, Slitsbredd x totallängd: 14X160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370800 14X160
GTIN	4020772070724
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Norm:****DIN 6315 C****Material:**

Lackerat seghärdat stål.

**Teknisk beskrivning**

Ø Ansats	20 mm
totallängd	160 mm
slitsbredd	14 mm
för spännskruvar	M12; M14
höjd H	25 mm
bredd B	40 mm
Typ	6315C
Produktslag	Spännjärn