

**Spännjärn, Spårbredd a: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370660 12
GTIN	4020772074906
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Spännjärn och spänskruvar bildar en enhet (inga lösa delar). Spännjärnets form medger steglös inställning utan extra underlägg.

Användningsdata:

För snabb och säker uppspanning av arbetsstycken med olikahöjder på fräsmaskiner.

Material:

Förzinkat seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

leveransinnehåll:

Komplett med T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Teknisk beskrivning

T-spårskruv DIN 787, nr 375300	12/M12×125
Spårbredd a	12 mm
spännhöjd h	0 - 50 mm
längd L	140 mm

bredd B	50 mm
Typ	6321
Produktslag	Spännjärn

Tillbehör

Självlåsande spännarm Spårbredd a 12 mm	370750 12
---	-----------