



## Inställbart spännjärn avbackat, Spårbredd a: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370685 20
GTIN	4020772074654
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Lackerat seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8.

#### Användningsdata:

För inställning av den **längsta spännhöjden, vrid på spännjärnen.**

#### leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

### Teknisk beskrivning

Spårbredd a	20 mm
Ansatsdjup A <sub>1</sub>	15 mm
Ansats höjd A <sub>2</sub>	12 mm
Spårlängd f	60 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 2020160
Avstånd e spets till spår	30 mm

spännhöjd h	16 - 77 mm
längd L	160 mm
höjd H	30 mm
bredd B	60 mm
Typ	6314AV
Produktslag	Spännjärn